Cuplaj plug-in multiplu KM-22-B

Numar piesa: 13694

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	4 mm
Unitate de ambalare	1
Presiune de lucru	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 000032...116 000032
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Conectori max.	22
Conexiune pneumatica	pentru furtun cu Ø exterior de 3 mm pentru furtun cu Ø exterior de 4 mm pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS