Cilindru insurubabil EGZ-10-5

Numar piesa: 15036



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	5 mm
Ø piston	10 mm
Amortizare	fara amortizare
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu simpla actiune cu apasare
Structura constructiva	Piston Tija de piston Teava de cilindru
Detectarea pozitiei	fara
Variante	tija de piston pe o parte
Presiune de lucru	1.5 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Putere teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	42 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	42 N
Tipul de montare	optional: cu filet exterior cu piulita de blocare
Conexiune pneumatica	M5
Material capac	POM
Material garnituri	TPE-U (PU)
Material carcasa	Alama nichelat
Material tija de piston	otel aliaj inalt