Drosel de cale GRLA-1/2-NPT-B

Numar piesa: 151559



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	Functie antiretur pe droselul de evacuare
Conector pneumatic 1	1/2 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/2 NPT
Element de reglare	surub cu fanta
Tipul de montare	insurubabil
Presiune de lucru	0.3 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material surub tubular	Aliaj de aluminiu forjat
Material piulita	Aliaj de aluminiu forjat