Actionare liniara DGO-12- -P-A-B

Numar piesa: 15221



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	10 mm...1200 mm
Ø piston	12 mm
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Principiu de preluare	blocare cu forta (magnet)
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	2 bar...7 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	68 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	68 N
Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm	2 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	320 g
Conexiune pneumatica	M5
Material capac	Aluminiu
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)
Material carcasa	Otel aliaj inalt