Cilindru oscilant DRRD-35-180-FH-Y9A

Numar piesa: 1547102



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	35
Unghiul de amortizare	85 deg
Gama de ajustare a unghiului de pivotare pe ambele parti	+10 /-190 grade
Unghi de pivotare	180 deg
Amortizare	amortizare hidraulica interna normala
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Cremaliera / pinion
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	15.8 Nm
Moment de inertie admisibil al masei	1.5 000019
Greutate produs	4784 g
Tipul de montare	optional: cu orificiu de trecere cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material arbore de actionare	Otel calit
Material capac	Aluminiu anodizat
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat culisant