Temporizator PZVT-3-SEC

Numar piesa: 158495



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	contor mecanic de purjare cu actionare pneumatica
Presiune de deconectare	0.1 bar
Presiune de lucru	2 bar...6 bar
Presiunea de pornire	1.6 bar
Debit nominal normal	50 l/min
Temporizare reglabila	0.2 s...3 s
Precizia setarii	± 0,3 s
Durata pauzei pentru resetare	200 ms
Precizia de repetare, setarea timpului	± 0,1 s
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP54 cu capac de protectie si cadru frontal conform IEC 60529
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	45 g
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal
Conexiune pneumatica	Filet interior M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	ABS