Člen ALEBO OS-1/4-NPT

Číslo dielu: 10413



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia ALEBO
Pneumatický prípoj 1	1/8 NPT
Pneumatický prípoj 2	1/8 NPT
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Normálny menovitý prietok	1170 l/min
Prevádzkový tlak	1 bar...10 bar
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Menovitá šírka	6.5 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	110 g
Pneumatický prípoj 3	NPT1/8-27
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR