Zástrčka NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Číslo dielu: 1066354

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Hmotnosť výrobku	46.1 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, priama, M12x1, 5-pin, kódovanie B, tienená
Kódovanie zástrčky	B
Elektrický prípoj 2	Skrutkovacia svorkovnica, tienená
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...60 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...60 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	4 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	1.5 kV
Vlastnosti prenosu	DIN EN 50173 / CAT 5
Prípustný priemer kábla	6 mm...8 mm
Prierez prípoja	0.14 000013...0.75 000013
Druh krytia	IP67
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok poniklované
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz pozlátený