Vidlicová koncovka SGA-M36X2

Číslo dielu: 10771



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M36x2
Radiálna odchýlka +/-	5 mm
Uhlové vyrovnanie +/-	120 stupeň
Montážna poloha	ľubovoľná
Závitový prípoj	Vonkajší závit M36x2
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	3938 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál čapu	Oceľ, pozinkovaná
Materiál kĺbovej hlavice	Oceľ pozinkované
Materiál poistky	Pružinová oceľ, pozinkovaná