Tlmič hluku AMTE-M-LH-N38

Číslo dielu: 1206991



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prietok proti atmosfére	5365 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hladina akustického tlaku	83 000007
Teplota okolia	-40 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	29 g
Pneumatický prípoj	3/8 NPT
Materiál tlmiacej vložky	Bronz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS