Plastová hadica PU-9-SW

Číslo dielu: 12134

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	11.6 mm
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	76 mm
Vnútorný priemer	9 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-35 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.056 000015
Pneumatický prípoj	pre nástrčnú vsuvku, vnútorný Ø 9 mm s prevlečnou maticou
Farba	čierna
Shore tvrdosť	A 91 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)