Spojka EAMC-30-32-6-14

Číslo dielu: 1233256

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	6 mm
Upínací priemer 2	14 mm
Veľkosť	30
Menovitá dĺžka	32 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	5.87 000065
Prenesiteľný krútiaci moment	6.5 Nm
Hmotnosť výrobku	48 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS