Zaslepovacia zátka QSC-6H-100

Číslo dielu: 130700

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	Zaslepovacia zátka
Veľkosť balenia	100
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 000032...87 000032
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda v zmysle vyhlásenia výrobcu na www.festo.sk
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	0.5 g
Pneumatický prípoj 1	Nástrčné púzdro s priemerom 6 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PBT