Nástrčná spojka - prechodka NPQP-H-Q12-E-FD

Číslo dielu: 133104

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	7.8 mm
Tvar	Priechodka
Veľkosť balenia	1
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	30.4 g
Pneumatický prípoj 1	pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PP
Materiál matice	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ