# Vákuová prísavka VAS-15-1/8-PUR-B

Číslo dielu: 1396087



## Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Výškové vyrovnanie prísavky | 1.2 mm |
| Menovitá šírka | 3 mm |
| Priemer prísavky | 15 mm |
| Objem prísavky | 0.228 cm3 |
| Účinný priemer sania | 12.4 mm |
| Poloha prípojov | hore |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Tvar prísavky | okrúhla, plochá |
| Prevádzkový tlak | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 000032...0 000032 |
| Menovitý prevádzkový tlak | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 000032 |
| Prevádzkové médium | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:–:–] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-A1-L |
| Teplota okolia | -20 °C...60 °C |
| Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku | 8.5 N |
| Hmotnosť výrobku | 11 g |
| Spôsob upevnenia | cez prípoj vákua |
| Prípoj vákua | G1/8 |
| Farba | modrá |
| Shore tvrdosť | 60 +/- 5 |
| Materiál naskrutkovacieho čapu | Mosadz |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál prísavky | PUR |