Spojka EAMC-30-35-8-14

Číslo dielu: 1453063

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	8 mm
Upínací priemer 2	14 mm
Veľkosť	30
Menovitá dĺžka	35 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	6.1 000065
Prenesiteľný krútiaci moment	8.2 Nm
Hmotnosť výrobku	45 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS