Axiálna montážna sada EAMM-A-R27-40G

Číslo dielu: 1456622

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Prenesiteľný krútiaci moment	2 Nm
Hmotnosť výrobku	240 g
Kód rozhrania akčného člena	R27
Kód rozhrania vstupu motora	40G
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS