Naskrutkovací valec EGZ-6-15

Číslo dielu: 15035



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	15 mm
Priemer piestu	6 mm
Tlmenie	bez tlmenia
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	jednočinný tlačný
Konštrukcia	Piest Piestna tyč Rúra valca
Snímanie polohy	bez
Varianty	jednostranná piestna tyč
Prevádzkový tlak	2 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	14 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	13.9 N
Spôsob upevnenia	voliteľne: s vonkajším závitom s kontramaticou
Pneumatický prípoj	M3
Materiál veka	POM
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ