Dĺžkové vyrovnanie VAL-1/4-20

Číslo dielu: 151211

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie držiaka prísavky	20 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Prípoj vákua, hore
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	118 g
Spôsob upevnenia	s vonkajším závitom M26x1,5
Upevnenie prísavky	G 1/4
Prípoj vákua	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník
Materiál držiaka	Hliník POM vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca