Škrtiaci spätný ventil GRLA-3/8-NPT-B

Číslo dielu: 151555



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia škrtenia odfukovaného vzduchu so spätným ventilom
Pneumatický prípoj 1	3/8 NPT
Pneumatický prípoj 2	3/8 NPT
Nastavovací prvok	Skrutka s drážkou
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0.3 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz
Materiál matice	Hliníková tvárna zliatina
Materiál kyvného pripojenia	Poniklovaný zinkový odliatok