Škrtiaci spätný ventil GRLA-1/2-NPT-B

Číslo dielu: 151559



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia škrtenia odfukovaného vzduchu so spätným ventilom
Pneumatický prípoj 1	1/2 NPT
Pneumatický prípoj 2	1/2 NPT
Nastavovací prvok	Skrutka s drážkou
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Prevádzkový tlak	0.3 bar...10 bar
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál matice	Hliníková tvárna zliatina