Uzatvárací ventil HE-3-1/2-QS-12

Číslo dielu: 153482





Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 bistabilný
Výber prídavnej funkcie	s funkciou odvetrania
Pneumatický prípoj 1	R1/2
Pneumatický prípoj 2	QS-12
Spôsob ovládania	manuálne
Spôsob upevnenia	voliteľne: Priame upevnenie cez priebežný otvor Priame upevnenie závitom
Normálny menovitý prietok	834.3 l/min
Menovitá šírka	4.7 mm
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	Zosilený PBT
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Funkcia odvetrávania	bez možnosti škrtenia
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Piestový posúvač
Spôsob riadenia	priamo
Smer prietoku	nereverzibilné
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1
Teplota média	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	86 g
Pneumatický prípoj 3	nezvedený
Materiál naskrutkovacieho čapu	Poniklovaná mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR