Nástrčné L-spojenie QSL-3/8H-U

Číslo dielu: 153656

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	5.7 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	Tvar L
Veľkosť balenia	1
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	9.5 g
Pneumatický prípoj 1	Nástrčné puzdro Ø 3/8" "
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 3/8" "
Teplota okolia vo °F	14 °F...140 °F
Farba uvoľňovacieho krúžku	sivá
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ