Kyvný pohon DRRD-35-180-FH-Y9A

Číslo dielu: 1547102



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	35
Uhol tlmenia	85 stupeň
Rozsah nastavenia uhla kyvu na oboch stranách	+10 /-190 deg
Uhol kyvu	180 stupeň
Tlmenie	interné hydraulické tlmenie, normálne
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Ozubený hriadeľ/pastorok
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	15.8 Nm
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti	1.5 000019
Hmotnosť výrobku	4784 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: s priechodným otvorom s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hnacieho hriadeľa	Popúšťaná oceľ
Materiál veka	Hliník eloxovaný
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina hladko eloxovaný