# Pripojovacie vedenie NHSB-A1-5-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Číslo dielu: 1585793



## Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Dĺžka ochrannej hadice | 5 m |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Použiteľnosť v exteriéri | miesta použitia chránené pred poveternostnými vplyvmi, trieda C1, v zmysle IEC 60654-1 |
| Rozsah prevádzkového napätia DC | 0 V...30 V |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 5 - 100 %<br>kondenzujúca |
| Druh krytia | IP65<br>IP67<br>IP69K<br>NEMA 4 |
| Teplota okolia | -20 °C...60 °C |
| Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla | -5 °C...60 °C |
| Elektrický prípoj 1 | Zástrčka priama, 5-pin |
| Elektrický prípoj 2 | otvorený koniec, 5-žilový |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním |
| Pneumatický prípoj | pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm<br>pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm |
| Min. polomer ohybu kábla | 100 mm |
| Štruktúra kábla | 5 x 0,75 mm² |
| Hmotnosť výrobku | 1250 g |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Matériál ochrannej hadice | PA |
| Materiál prípojky ochrannej hadice | PA |
| Materiál plášťa kábla | PVC |
| Materiál tesnení | TPE |