T-prípojka TJK-M3

Číslo dielu: 15874



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	10
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit M3
Pneumatický prípoj 2	Vnútorný závit M3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dutej skrutky	Poniklovaná mosadz
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná