Akumulátor stlačeného vzduchu CRVZS-0.4

Číslo dielu: 160234

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Objem	0,4 l
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	AD 2000
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 000032...232 000032
Povolenie	CRN TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	TSSACRN0H17477.5C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Dusík
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	-10 °C...100 °C
Teplota okolia	-10 °C...100 °C
Max. uťahovací moment pre pripojovací závit	23 Nm
Hmotnosť výrobku	543 g
Spôsob upevnenia	Upevňovacia svorka
Pneumatický prípoj	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál akumulátora stlačeného vzduchu	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál upevňovacej svorky	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ