Vtič s prikazom MFL-24DC/AC

Številka dela: 10004

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	15 g
Električni priključek	oblika B po industrijskem standardu (11 mm)
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt
Nazivna delovna napetost AC	24 Volt
Omrežna frekvenca	0 Hz...60 Hz
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 15 %
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	ojačan PA6