Prikazovalnik tlaka OH-8-RT

Številka dela: 10088



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni tlak	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 000032...116 000032
Protieksplozijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Pnevmatični priključek	vtični priključek PK-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS