Blažilnik DYSR-16-20-Y5-T

Številka dela: 1138645



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16
Hod	20 mm
Blaženje	možnost nastavitve
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	3 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.3 s
Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice	1 s
Način delovanja	enosmerno delovanje potiskanje
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Dolžina blaženja	20 mm
Največja omejevalna sila	1600 N
Največja poraba energije na hod	32 J
Največja poraba energije na uro	100000 J
Največja preostala energija	0.16 J
Ponastavitvena sila	5.4 N
Min. sila vstavljanja	66 N
Teža izdelka	250 g
Masni razpon	160 kg
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	jeklo, pocinkano
Material batnice	visoko legirano jeklo, poboljšano