Glušnik AMTE-M-LH-G34

Številka dela: 1205864



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Velikost posode	10
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Pretok proti atmosferi	12400 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Raven zvočnega tlaka	85 000007
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C
Teža izdelka	80 g
Pnevmatični priključek	G3/4
Material blažilnega vložka	Bron
Material čepa za privitje	Medenina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS