Glušnik AMTC-P-PC10

Številka dela: 1224460



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Velikost posode	1
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Raven zvočnega tlaka	58 000007
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Teža izdelka	2 g
Pnevmatični priključek	vložek 10 mm
Material blažilnega vložka	PE
Material čepa za privitje	PE
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS