Zapirni čep QSC-8H-50

Številka dela: 130701



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	slepi čep
Velikost posode	50
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 000032...87 000032
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
Pomorska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda v skladu z izjavo proizvajalca na naslovu www.festo.com.
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Teža izdelka	1 g
Pnevmatični priključek 1	Vtična tulka, Ø 8 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PBT