# Magnetna tuljava MSFW-110-50/60-DS

Številka dela: 13265

## Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Prikazovalnik preklopnega položaja | ne |
| Najkrajši pritezni čas | 10 ms |
| Trajanje vklopa | 100% |
| Faktor moči cos {phi} | 0.7 |
| Karakteristike tuljave | 110 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 9,0 VA, držalna moč 7,0 VA |
| Dovoljena nihanja frekvence | +/- 5 % |
| Dovoljena nihanja napetosti | +/- 10 % |
| Pomorska klasifikacija | glej certifikat |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z direktivo EU o nizki napetosti |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| Pristojni organ za izdajo certifikata | DNV-TAA000032X |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-C1-L |
| Stopnja zaščite | IP65 |
| Temperatura okolice | -5 °C...40 °C |
| Največji pritezni moment, vtičnica | 0.4 Nm |
| Teža izdelka | 55 g |
| Električni priključek | Oblika A<br>v skladu s standardom DIN EN 175301-803 |
| Način pritrditve | z narebreno matico |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material magnetne tuljave | duroplast<br>baker<br>Jeklo |
| Material navitja | baker |