# Vtični priključek NPQP-D-Q10-E-FD-P10

Številka dela: 133094

## Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | standardna |
| Nazivni premer | 9 mm |
| Zasnova | ravna oblika |
| Velikost posode | 10 |
| Konstruktivna zgradba | princip Push-Pull |
| Od temperature odvisen delovni tlak | -0.95 bar...10 bar |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 4 – zelo močna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Primerno za živila | Glej razširjene informacije o materialu. |
| Temperatura okolice | -20 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 13 g |
| Pnevmatični priključek 1 | za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm |
| Pnevmatični priključek 2 | za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material ohišja | PP |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi | visoko legirano nerjavno jeklo |