Vakuumsko sesalo VASB-15-1/8-PUR-B

Številka dela: 1395671



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine sesala	5.6 mm
Nazivni premer	3 mm
Premer priseska	15 mm
Prostornina priseska	0.83 cm3
Učinkoviti premer sesala	12.4 mm
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika priseska	okrogli meh, 1,5-delni
Delovni tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Nazivni delovni tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 000032
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	8.5 N
Teža izdelka	11 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	G1/8
Barva	modra
Trdota po Shoru	60 +/- 5
Material čepa za privitje	Medenina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	PUR