Odcepni modul PMBL-90-HP3

Številka dela: 1401366





Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	90
Nazivni premer DN	36
Serija	L
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	odcepni modul
Delovni tlak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o tlačni opremi
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za tlačno opremo
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura medija	5 °C...60 °C
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Teža izdelka	2000 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina