Kabel motorja NEBM-S1W15-E-5-Q7-LE6

Številka dela: 1450945

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	pod kotom
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žil	15
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	10
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	6
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	6
Območje delovne napetosti DC	0 Volt...72 Volt
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt
Dolžina kabla	5 m
Lastnost voda	primerno za energetske verige
Polmer upogibanja, premična napeljava kablov	80 mm
Premer kabla	8 mm
Zgradba kabla	6 x 0,75 mm² z oklopom
Nazivni prečni prerez vodnika	0.75 000013
Konci žil	Kabelska tulka
Stopnja zaščite	IP65
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve

Značilnost	Vrednost
Material kabelskega plašča	TPE-U(PUR)
Barva kabelskega plašča	siva