Razdelilnik QSLV2-3/8-8

Številka dela: 153216

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	4.3 mm
Vrsta tesnila na čepu za privitje	Prevleka
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Velikost posode	1
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 000032...87 000032
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
Pomorska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda v skladu z izjavo proizvajalca na naslovu www.festo.com.
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Nazivni pritezni moment	15.5 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	54 g
Število izhodov	2
Število dovodnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj R3/8
Pnevmatični priključek 2	za zunanji Ø cevi 8 mm
Barva sprostilnega obroča	modra
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PBT
Material votlega vijaka	Medenina, nikljana
Material sprostilnega obroča	POM
Material tesnila gibke cevi	NBR
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo