Amortizer DYSR-16-20-Y5-T

Broj dela: 1138645



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	16
Hod	20 mm
Prigušenje	podesivo
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	3 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.3 s
Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju	1 s
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom potiskujući
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Dužina prigušivanja	20 mm
Maks. pričvrsna sila	1600 N
Maks. potrošnja energije po hodu	32 J
Maks. potrošnja energije po satu	100000 J
Maks. preostala energija	0.16 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	5.4 N
Min. sila umetanja	66 N
Težina proizvoda	250 g
Opseg mase	160 kg
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Pocinkovani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, otvrdnut

02.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG