Amortizer DYEF-M10-Y1

Broj dela: 1179837

Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	M10
Hod	1 mm
Prigušenje	elastični zaptivni prstenovi/ploče sa obe strane bez metalnog fiksnog graničnika
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	0.8 m/s
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Dužina prigušivanja	1 mm
Maks. potrošnja energije po hodu	0.25 J
Težina proizvoda	23 g
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	visokolegirani čelik

02.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG