Paralelni komplet EAMM-U-50-D32-42A-78-S1

Broj dela: 1202312

Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	50
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	6000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	12.1 kgmm²
Pogonski moment u praznom hodu	0.01 Nm
Prenosivi obrtni momenat	1 Nm
Težina proizvoda	630 g
Kod interfejsa aktuatora	D32B
Kod interfejsa motora ln	42A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

02.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG