Prigušnik buke AMTE-M-LH-G34

Broj dela: 1205864



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Veličina posude	10
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Protok u odnosu na atmosferu	12400 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo zvučnog pritiska	85 dB(A)
Temperatura okruženja	-40 °C...80 °C
Težina proizvoda	80 g
Pneumatski priključak	G3/4
Materijal umetka amortizera	Bronza
Materijal navojnog rukavca	Mesing
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

02.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG