Centrirajući prsten EAML-80-6-80

Broj dela: 1209006

Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	38 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	23 g
Kod interfejsa aktuatora	M80
Kod interfejsa kućišta spojke	80A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

02.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG