# Paralelni komplet EAMM-U-60-D40-55A-91

Broj dela: 1210438

## Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Veličina konstrukcije | 60 |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Prenosni odnos reduktora | 1:1 |
| Maks. broj obrtaja | 6000 rpm |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Vrsta zaštite | IP40 |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Momenat inercije | 26.7 kgmm² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.07 Nm |
| Prenosivi obrtni momenat | 3 Nm |
| Težina proizvoda | 1040 g |
| Kod interfejsa aktuatora | D40B |
| Kod interfejsa motora ln | 55A |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |

02.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG