Plastično crevo PUN-CM-8-SW

Broj dela: 130816

Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	8 mm
radijus skretanja od značaja za protok	37 mm
Unutrašnji prečnik	5.5 mm
Min. radijus skretanja	20 mm
Karaktetistike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Površinski otpor	0.01 MOhm...10 MOhm
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.03527 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 8 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	D 52 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	TPE-U(PU)

02.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG