Uložak QSPLLKG14-6

Broj dela: 132942

Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Mini
Nominalna širina	3.4 mm
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	O-prsten
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	L-oblik, dugačak
Veličina posude	10
Dizajn	Push-Pull princip
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Maritime klastiikacija	vidi sertifikat
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	4 g
Vrsta pričvršćenja	Pričvrsna igla
Pneumatski priključak 1	Uložak 14 mm
Pneumatski priključak: 2	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Boja otpuštajućeg prstena	plavo
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan
Materijal otpuštajućeg prstena	POM
Materijal crevne zaptivke	NBR
Materijal steznog segmenta creva	visokolegirani čelik, nerđajući

02.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG