Kočni otpornik CACR-KL2-67-W1800

Broj dela: 1336617



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	600
Ugradni položaj	slobodna konvekcija vertikalno
Energija impulsa kočionog otpornika pri 380 V	10800 Ws
Impulsna energija kočnog otpornika pri 780 V	10800 Ws
Kapacitet pr 35% ED i na 20°C	1800 W
Nominalna snaga kočionog otpornika	720 W
Nominalna snaga kočionog otpornika na 380 V	720 W
Nominalna snaga kočionog otpornika na 780 V	720 W
Vrednost otpora	67 Ohm
Dozvola	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	4000 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: sa prolaznim otvorom sa priborom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

02.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG