Paralelni komplet EAMM-U-145-D100-140A-188

Broj dela: 1465541



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	145
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	4000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	2270 kgmm²
Pogonski moment u praznom hodu	2 Nm
Prenosivi obrtni momenat	50 Nm
Težina proizvoda	11800 g
Kod interfejsa aktuatora	D100B
Kod interfejsa motora ln	140A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

02.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG