Pljosnat cilindar DZH-20-25-PPV-A

Broj dela: 151134



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	25 mm
Prečnik klipa	20 mm ekvivalentan prečnik
Maks. ugao obrtanja klipnjače +/-	2.6 deg
Prigušenje	pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Dizajn	Klip Klipnjača
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Zaštita od obrtanja/vođica	Ovalni klip
Radni pritisak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Dužina prigušivanja	17 mm
Maks. obrtni momenat sa zaštitom od obrtanja	0.6 Nm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače	158 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	188 N
Dodatak težini na 10 mm hoda	15 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	230 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: sa unutrašnjim navojem sa priborom
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijum
Radni materijal zaptivki	TPE-U(PU)
Materijal kućišta	Aluminijum

03.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG

Karakteristika	Vrednost
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik